







* Höhe Kaffeeauslauf mit optionalem Kannenauslauf und Kannentablett

Gerätehöhen:
Gerätefuss 40 (Standard):
Höhe 842 + 26 = 867

Gerätefuss 100 (Option):
Höhe 842 + 81 = 923 (bis 933)



** Durch die mitgelieferten Adapter kann der Kaffeeauslauf auf die Höhe 126, 186 oder 247 mm eingestellt werden.



Technische Daten:

(A) Spectra X-XL:
(Netto bis 49 kg)

400 V 3LNPE 9300 W 16 A 50/60 Hz
Netzanschlussleitung 5-adrig (abisoliert); L 2000 mm
CEE-Steckermontage erfolgt vor Ort
Zulaufschlauch Kessel Di8 x 1500 mm; G3/4" Überwurfmutter
Wasserhärte max. 7°dKH; Druck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar)
Zulaufschlauch Spülung Di12 x 2000 mm; G3/4" Überwurfmutter
Hartwasser; Druck 300 bis 1000 kPa (3,0 bis 10,0 bar)
Wasserablauf DN40, Ablaufschlauch Di40 x 2000 mm

Hinweis: Um den störungsfreien Betrieb der Spectra X-XL sicherzustellen und den geltenden Vorschriften zu entsprechen empfehlen wir zwingend die Verwendung eines Satzabscheiders!

Artikel-Nr.	Ersetzt durch		Erstellt durch	Maier	13.11.2012	Dateiname	404433	Gewicht			
	Ersatz für		Geprüft durch	Maier	13.12.2012	Änderungs-ID					
	Ursprung-Zchg.		Geändert durch	Maier	28.11.2012						
			Technisches Datenblatt Spectra X-XL Basic						Massstab		
Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet : www.franke.de		 									
These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Hergiswil, Switzerland						Format	Zeichnungs-Nr.		Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter
						A3	404433		A	1	2

bauseitige Installationshinweise:




AW1: Option DN50 Trichtersiphon belüftet - Spectra X-XL (A)

KW1: Festwasseranschluss G3/4A Absperrhahn - Spectra X-XL (A)
mit Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
Wasserdruck 80 bis 800 kPa (0,8 bis 8,0 bar) ohne Wasserfilter
Wasserdruck 80 bis 600 kPa (0,8 bis 6,0 bar) mit Wasserfilter
Brühwasseranschluss Wasserhärte max. 7°dKH

KW2: Festwasseranschluss G3/4A Absperrhahn - Spectra X-XL (A)
mit Rückschlagventil, Filter und Aquastop - Empfehlung
Wasserdruck 300 bis 1000 kPa (3,0 bis 10,0 bar)
Spülwasseranschluss Hartwasser

E1: Steckdose mit FI (Fehlerstromschutzschalter) - Spectra X-XL (A)
400 V 3LNPE 9300 W 16 A 50/60 Hz

WF1: Option Wasserfilter Brita - Spectra X-XL (A)




Positionen:

Pos. 1) 4x Gerätefuss

Pos. 2) Bohrung Installationsleitungen

Anforderungen an den Aufstellort:

Alle Geräte werden anschlussfertig ausgeliefert und müssen auf einer ebenen Fläche aufgestellt werden. Vor der Aufstellung sind die bauseitig notwendigen Anschlüsse gut zugänglich unterhalb der Maschine bis maximal 1 m Abstand zu installieren. Diese vorarbeiten müssen von konzessionierten Fachleuten unter Beachtung der gültigen Vorschriften und den Installationshinweisen ausgeführt werden. Umgebungstemperatur: 5°C bis 32°C. Luftfeuchtigkeit max. 80%

Artikel-Nr.	Ersetzt durch	Erstellt durch	Maier	13.11.2012	Dateiname	404433	Gewicht		
	Ersatz für	Geprüft durch	Maier	13.12.2012	Änderungs-ID		Massstab		
	Ursprung-Zchg.	Geändert durch	Maier	28.11.2012					
			Technisches Datenblatt Spectra X-XL Basic						
	Franke Coffee Systems GmbH Franke Strasse 1 D-97947 Grünsfeld Germany Telefon: +49(0)800 037 26 53 Telefax: +49(0)800 337 26 53 E-Mail: CS-info.de@franke.com Internet : www.franke.de								
These drawings and specifications are the property of Franke Technology and Trademark Ltd. and shall not be reproduced, copied or transferred to any third party without the prior written permission of Franke Technology and Trademark Ltd., Heriswil, Switzerland		Format	Zeichnungs-Nr.			Revision	Blatt-Nr.	Anz. Blätter	
		A3	404433			A	2	2	